

歩行・動作補助手すり 性能表示書

別表 B-7

2018年10月31日

一般財団法人 ベターリビング
理事長 井上 俊之



優良住宅部品認定規程第16条第3項に基づき、認定された歩行・動作補助手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ケージーバルテック株式会社	認定番号	BLRW041621
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：歩行・動作補助手すり BLS RW: 2015（2015年8月31日 公表・施行）									
優良住宅部品の性能等 要求性能及び評価結果等	機能性		浴室に使用する動作補助手すりはパネル取付部裏面への水漏れがないこと、歩行補助手すりは廊下・階段等連続性を持って設置できること、屋外で使用する手すりのレール・取付金物内部に雨水が浸入しない構造であること						適合
	安全性		握りやすい形状であること、水平・垂直荷重に対する安全性、形状・加工上の安全性、構成部品に使用する材料のホルムアルデヒド対策がなされていること						適合
	耐久性		屋外用歩行補助手すりレール部の樹脂被膜の耐候性に配慮されていること						適合
	環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す)		—	製造場の活動における環境配慮		—	材料の調達時等における環境配慮		—
			—	製造・流通時における環境配慮		—	施工時における環境配慮		
			—	使用時における環境配慮		—	更新・取外し時における環境配慮		
			—	処理・処分時における環境配慮					
	適切な品質管理の実施		工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理が適切に行なわれていること						適合
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保		適切な品質保証の実施		保証書等が用意されていること				適合
					無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 部品を構成する部分又は機能の瑕疵（施工の瑕疵を含む） 5年以上				適合
			確実な供給体制の確保		製造、輸送及び施工についての責任が明確化されていること				適合
			適切な維持管理への配慮		維持管理のしやすさに配慮されていること				適合
					補修及び取替えへの配慮		構成部品について取替えパーツを明確にしていること		適合
							生産中止後10年間は取替えパーツの供給が可能なこと		適合
			確実な維持管理体制の整備		相談窓口が整備されていること				適合
					維持管理体制が構築されていること				適合
					維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること				適合
			適切な施工の担保		適切なインターフェイスが設定されていること				
	施工方法・納まり等が明確になっていること						適合		
	情報提供		基本性能情報		カタログ等による材質、仕上げや各種寸法等の情報が提供されること				適合
使用情報			取扱説明書により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること				適合		
維持管理情報			カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること				適合		
施工情報			施工説明書により施工上の留意事項等の情報が提供されること				適合		
設計コンセプト、特徴等									
備考									

歩行・動作補助手すり 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号:18-143

優良住宅部品認定規程第16条第3項に基づき、認定された歩行・動作補助手すりの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	ケージーパルテック株式会社				
	認定番号	BLRW041621				
	名称	ジャンティサポート				
	申請型式 型式	用途分類 (歩行補助・動作補助)	種類 (屋外・室外・室内)	設置場所	材質 (レール・取付金物)	ホルムアルデヒド 放散による区分
	FPI-400	動作補助手すり	室内	浴室等 便所・洗面所	レール:アルミ+ 樹脂被膜 取付金具:樹脂被膜	- レール径 34φ I型400mm
	FPI-400M	動作補助手すり	室内	浴室等 便所・洗面所	レール:アルミ+ 樹脂被膜 取付金具:樹脂被膜	- レール径 34φ I型400mm
	FPI-600	動作補助手すり	室内	浴室等 便所・洗面所	レール:アルミ+ 樹脂被膜 取付金具:樹脂被膜	- レール径 34φ I型600mm
	FPI-600M	動作補助手すり	室内	浴室等 便所・洗面所	レール:アルミ+ 樹脂被膜 取付金具:樹脂被膜	- レール径 34φ I型600mm
	FPI-800	動作補助手すり	室内	浴室等 便所・洗面所	レール:アルミ+ 樹脂被膜 取付金具:樹脂被膜	- レール径 34φ I型800mm
	FPI-800M	動作補助手すり	室内	浴室等 便所・洗面所	レール:アルミ+ 樹脂被膜 取付金具:樹脂被膜	- レール径 34φ I型800mm
	FPL-7060	動作補助手すり	室内	浴室等 便所・洗面所	レール:アルミ+ 樹脂被膜 取付金具:樹脂被膜	- レール径 34φ L型 700mm×600mm
	FPL-7060M	動作補助手すり	室内	浴室等 便所・洗面所	レール:アルミ+ 樹脂被膜 取付金具:樹脂被膜	- レール径 34φ L型 700mm×600mm
	FPL-7070	動作補助手すり	室内	浴室等 便所・洗面所	レール:アルミ+ 樹脂被膜 取付金具:樹脂被膜	- レール径 34φ L型 700mm×700mm
	FPL-7070M	動作補助手すり	室内	浴室等 便所・洗面所	レール:アルミ+ 樹脂被膜 取付金具:樹脂被膜	- レール径 34φ L型 700mm×700mm
	FPL-8080	動作補助手すり	室内	浴室等 便所・洗面所	レール:アルミ+ 樹脂被膜 取付金具:樹脂被膜	- レール径 34φ L型 800mm×800mm
	FPL-8080M	動作補助手すり	室内	浴室等 便所・洗面所	レール:アルミ+ 樹脂被膜 取付金具:樹脂被膜	- レール径 34φ L型 800mm×800mm